

15. května 2014


## NALÉHAVÉ BEZPEČNOSTNÍ OZNÁMENÍ

<b>OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Centrální žilní katétr umožňující aplikaci tlakových injekcí</li> <li>- Centrální žilní katétr s více lumeny</li> <li>- Centrální žilní katétr s více lumeny s antimikrobiálním povrchem ARROWg+ard®</li> </ul>
<b>TYP OPATŘENÍ:</b>	Upozornění
<b>TELEFLEX, č. jednací:</b>	4004492
<b>VÝROBNÍ ČÍSLA</b>	Viz příloha 1.


Vážený zákazníku,

Společnost Arrow International, Inc. („Arrow“) oznamuje zákazníkům, že v malém počtu případů (<0,02 %) existuje možnost chybného označení výstupu a velikosti lumenu na prodlužovací lince centrálních žilních katétrů (CŽK). Například na distálním lumeny může být vytištěno „medial 18 GA“ (mediální 18 GA) místo „distal 16 GA“ (distální 16 GA). Chybné označení nemá vliv na použití výrobků, ani na použití jednotlivých lumenů pro infuze, odběry krve atd. Barevné značení všech hrdel je správné a odpovídá systému Arrow: bílá = proximální lumen; šedá = mediální lumen 1; modrá = mediální lumen 2; hnědá = distální lumen.

U katétrů umožňujících aplikaci tlakových injekcí je barevné značení a potisk na hrdlech s křídélky (viz obr. 1) správné a označuje lumen, který má být použit pro tlakovou injekci. Na hrdlech, která neumožňují aplikaci tlakových injekcí, je správně vytištěno „NO CT“ jako varování. Při aplikaci tlakových injekcí a použití katétrů pro jiné účely než podání tlakových injekcí je nutné dodržovat předpisy a postupy platné v příslušném zdravotnickém zařízení a pokyny výrobce.



Obrázek 1: Katétrů umožňujících aplikaci tlakových injekcí



Obrázek 2: Katétrů neumožňujících aplikaci tlakových injekcí

1. **POKYNY PRO NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ PŘI TOMTO UPOZORNĚNÍ:**

Informace o krocích, které má učinit zdravotnické zařízení a zdravotničtí pracovníci

Při šíření tohoto oznámení prosím nezapomeňte na lékaře, manažery rizik, dodavatelské řetězce/distribuční centra atd. Žádné další kroky nejsou potřebné.

2. **Kontaktní referenční osoba**

Pokud budete potřebovat jakékoli další informace nebo pomoc v této otázce, obraťte se laskavě na:

**Oddělení zákaznických služeb:**

**Kontaktní osoba:** Lucie Fuchsová  
**FAX:** 49 5759 345

**Telefon:** 49 5759 122, nebo 731 443 950  
**E-mail:** lucie.fuchsova@teleflex.com

Společnost Arrow dodává bezpečné a účinné prostředky vysoké kvality. Upřímně se omlouváme se za veškeré obtíže, které Vám toto opatření může způsobit.

Pokud máte jakékoli další dotazy, obraťte se laskavě na naše Oddělení zákaznických služeb nebo obchodní zástupce.

*Za společnost Arrow a jejím jménem:  
Karen Boylan*

---

*Karen Boylan  
VP QARA, International*

Part #	Description	Part #	Description
<b>AD-14854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	<b>ASK-14854-KR</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
<b>AD-24854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	<b>ASK-14854-KRX</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
<b>AD-24854-NL</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	<b>ASK-15854-CH</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
<b>AG-15854-E</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>ASK-15854-FAM</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
<b>AG-15854-UN</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>ASK-15854-KR</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
<b>AG-25854-E</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>ASK-15854-KR(5)</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
<b>AH-12854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>ASK-15854-KRX</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
<b>AH-12854-L</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>ASK-22854-IM</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
<b>AK-15854-LA</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>ASK-24854-PH</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
<b>AK-22854</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	<b>ASK-24854-PH1</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
<b>AK-22854-SK</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	<b>ASK-24854-PH1X</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
<b>AK-24854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM	<b>ASK-25854-CH</b>	QUAD-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
<b>AK-25854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	<b>ASK-25854-ELM</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
<b>AK-25854-SK</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	<b>ASK-25854-MCO</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
<b>AK-42854-CDC</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	<b>ASK-25854-NC</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
<b>AK-42854-P1A</b>	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB+	<b>ASK-25854-UPM</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
<b>AK-42854-SK</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	<b>ASK-25854-WF</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8 FR X 8" (20 CM)
<b>AK-45854-CDC</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	<b>ASK-42854-AH</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
<b>AK-45854-P1A</b>	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+	<b>ASK-42854-AKP1A</b>	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6"
<b>AK-45854-SK</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	<b>ASK-42854-BW</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
<b>ARCS-22854-E</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>ASK-42854-CMC</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
<b>ARCS-25854-E</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>ASK-42854-CMC1</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
<b>ARCS-42854-E</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>ASK-42854-CMC2</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
<b>ARCV-20854</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM	<b>ASK-42854-CSM</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
<b>ARCV-22854</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>ASK-42854-FAH</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
<b>ARCV-25854</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>ASK-42854-JM</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
<b>ARCV-42854</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>ASK-42854-JMX</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)

Part #	Description	Part #	Description
ASK-42854-KFSH	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM) AGB+	ASK-42854-PNMX	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-LLU	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PRR	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-MMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PSAC	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-MSK	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PSH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-NMM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PSHC	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+
ASK-42854-OHSU	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PSHCX1	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+
ASK-42854-OHSUX	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PSHCX2	PI CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (16 CM) AGB+
ASK-42854-OU	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PTG	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-PBW	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PTG1	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-PBW(5)	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PUCI	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM
ASK-42854-PBW1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 7 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-PUPM	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM
ASK-42854-PBW4	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-42854-RR	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-PCMC	PI CATHETER 4-L W/ACCESSORY: 8.5FR X 16CM AGB+	ASK-42854-SH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-42854-PH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-AKP1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PHSD	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-BMC	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB	ASK-45854-CH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 3-L 7 FR X 6" (20 CM)
ASK-42854-PMC-S	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM) AGB+	ASK-45854-CMM	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMGH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-CMM1	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMGH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6"	ASK-45854-ECL	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMGHX	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-ECL1	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMSK	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-ECLH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PMW	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6"	ASK-45854-FHC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PNH	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM) AGB+	ASK-45854-JM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PNM	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-JM(8)	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PNM1	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-JMX	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PNMM	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-JPS	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-42854-PNMMX	PI MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 6" (16 CM)	ASK-45854-LDS	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)

Part #	Description	Part #	Description
ASK-45854-MH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PJPS1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-MMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PLGH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"
ASK-45854-MMCP	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PMB	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+
ASK-45854-MMH	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PMC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+
ASK-45854-NCH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PMCG	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+
ASK-45854-NG	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+	ASK-45854-PMC-S	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+
ASK-45854-NGX	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+	ASK-45854-POSF	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PAGH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20CM)	ASK-45854-PPCM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PBMC	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPCMX	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCCH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPH	MULTI LUMEN PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 12" (30 CM)
ASK-45854-PCCH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPHC	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCH	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPHR	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCHS1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPHR1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCHS1(3)	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPM	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCIR	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPP	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM) AGB+
ASK-45854-PCMH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PPR	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCMH1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSCR	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PCOR	QUAD-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSFH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PDCH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSFM	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
ASK-45854-PECL	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSFMX	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
ASK-45854-PFAM	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSHS	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB
ASK-45854-PFHC	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSJH	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PGM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PSJM	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB
ASK-45854-PGM1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	ASK-45854-PSLU	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PH	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PST	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PHMT	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	ASK-45854-PSV	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-PJPS	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	ASK-45854-PUC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB

Part #	Description	Part #	Description
ASK-45854-PUCI	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	CA-45854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB+
ASK-45854-PUIC	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB	CDA-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB
ASK-45854-PUOL	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	CDA-45854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB
ASK-45854-PUP	PI CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-24854-X1A	CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 30 CM ANTIMICROBIAL
ASK-45854-PUPM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-42854-1A	4-L CVC KIT: 8.5 FR X 16 CM
ASK-45854-PUR	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-42854-1A-X	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 6" (16 CM)
ASK-45854-PUR1	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8"	CDC-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB
ASK-45854-PUSC	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-42854-XP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB
ASK-45854-PVA	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-45854-1A	4-L CVC KIT: 8.5 FR X 20 CM
ASK-45854-QMC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-45854-1A-X	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-RYM	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-45854-P1A	MULTI-LUMEN PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)
ASK-45854-ST	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	CDC-45854-XP1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM AGB
ASK-45854-UAB	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CH-45854-H	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-45854-UIC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CK-15854-E	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
ASK-45854-USC	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 8" (20 CM)	CS-12854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
ASK-45854-UTMC	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)	CS-14854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM
AT-25854-E	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	CS-15854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
BE-S25854-SEL	MULTI-LUMEN/PSI KIT	CS-22854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM
BO-25854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	CS-25854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
BR-10854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM	CS-42854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM
BR-12854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	CS-42854-HP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
BR-15854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	CS-45854-E	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
BR-20854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM	CS-45854-HP	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
BR-22854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	CV-10854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM
BR-25854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	CV-12854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
BWH-42854-1	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	CV-15854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
CA-42854-P1A	PI CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM AGB+	CV-20854	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 11CM

Part #	Description	Part #	Description
<b>CV-22854</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>DE-25854-UKSH</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>CV-22854-QE</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>DE-S15854-BV</b>	MULTI-LUMEN/PSI KIT
<b>CV-22854-SR</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>DE-S22854-LMU</b>	MULTI-LUMEN/PSI KIT
<b>CV-25854</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>DO-14854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM
<b>CV-25854-LJ</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>ES-14854-D</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
<b>CV-42854</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	<b>EU-12854-N</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
<b>CV-45854</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	<b>EU-14854-CVT</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
<b>DA-15854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>EU-14854-EN</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
<b>DE-12854-BBT</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>EU-15854-CVET</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-12854-S</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>EU-15854-CVT</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-12854-UKSH</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>EU-15854-CVTS</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-14854-S</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	<b>EU-15854-EN</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-14854-UW</b>	CVC KIT:4-LUMEN 8.5FR X 30CM	<b>EU-25854-CVT</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-15854-CB</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>EU-25854-EN</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-15854-HZO</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>EU-25854-IMIN</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-15854-KKR</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM	<b>EU-42854-CVCPS</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
<b>DE-15854-S</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>EU-45854-CVCPS</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-15854-UKSH</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>EU-45854-MSB</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-22854-BB</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM	<b>FR-42854-IP</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
<b>DE-24854-KGU</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	<b>FR-45854-IP</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-24854-KN</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	<b>GU-24854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
<b>DE-24854-ZW</b>	CVC KIT:4-LUMEN 8,5FR X 30CM	<b>HN-12854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
<b>DE-25854-BB</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>IB-45854-GUQ</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-25854-KGU</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>ICU-15854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-25854-OUF</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>IT-45854-GR</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>DE-25854-S</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM	<b>JM-25854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
<b>DE-25854-UBB</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8,5FR X 20CM	<b>KW-15854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM

Part #	Description	Part #	Description
<b>LA-14854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	<b>SL-25854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>MM-24854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM	<b>STF-45854-1</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM
<b>MM-25854-SP</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	<b>TI-42854-MSB</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM
<b>MS-24854-EK</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM	<b>UE-25854-FS</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>MSO-45854-CC</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM	<b>UF-24854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
<b>MTO-22854-RR</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM	<b>UF-25854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM
<b>MTO-24854-PH</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 30 CM	<b>UW-24854-EK</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM
<b>MTO-25854-BMC</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM		
<b>MTO-42854-MMC</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 16 CM		
<b>MTO-45854-BMC</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 8" (20 CM)		
<b>MTO-45854-MMC</b>	MULTI-LUMEN CVC KIT: 4-L 8.5 FR X 20 CM		
<b>MTO-45854-STF</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM		
<b>NL-15854-MCZ</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		
<b>NL-42854-ASZ</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM		
<b>NM-25854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		
<b>NR-25854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 20 CM		
<b>OF-25854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		
<b>OW-14854-E</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 30CM		
<b>RH-42854-1</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM		
<b>RR-22854</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5 FR X 16 CM		
<b>SA-09854</b>	MULTI-LUMEN/PSI KIT		
<b>SA-12854</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM		
<b>SA-15854</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		
<b>SA-22854-EU</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 16CM		
<b>SA-25854-EU</b>	CVC SET: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		
<b>SE-15854-L</b>	MULTI-LUMEN/PSI KIT		
<b>SE-25854-L</b>	CVC KIT: 4-LUMEN 8.5FR X 20CM		